



### フィルム詰まりの主な原因

- ラミネーター内部のローラーにフィルムののりが付着
- フィルムの先端部に原稿がないと、フィルムが熱で大きく歪み、ローラーに巻きつく

＼これで /  
**お悩み解決**



【キャリアシート】で  
フィルム詰まりや  
のり汚れを軽減

【クリーニングペーパー】で  
内部ののり汚れを取り除く

### キャリアシートサイズ

**224×330mm**

### クリーニングペーパーサイズ

**224×330mm**

**4枚**  
キャリアシート

**1枚**  
クリーニングペーパー

**A4**  
サイズ対応

パッケージサイズ：  
W238×D4×H335mm  
パッケージ質量：約100g



### ラミネーター専用キャリアシート

CAR01 JAN 250016 cpコード625001  
10枚×10箱/CTN メーカー希望小売価格  
¥850(税込¥935)

## フィルムの余白が大きい時は、キャリアシートに挟んで 簡単ラミネート!



### 株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981  
 本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316  
 福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363  
 カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

このカタログの価格表示は本体価格です。

- 実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
- ご注文は品番・製品名をお願いいたします。

ホームページ<http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード4522966

販売代理店