


一体型リアトレ  
組み立て不要でスグ使える



LEDランプでお知らせ



# 速くて美しい!!

## 高速4ローラーラミネーター

ウォームアップ時間

約**35秒**

ラミネート加工速度

約**33秒**

温度コントローラー  
細やかな温度設定で  
仕上がりがキレイ

対応フィルム厚 100・150 <small>μm対応※総厚0.6mmまで</small>	ラミネート速度 約 <b>10.6 mm/秒</b> 60Hz時
対応サイズ <b>A3</b>	オート リバース機構 詰まり等を感じると 加工物が戻ってくる
温度設定 <b>10</b> 段階	オート パワーオフ 節電のため自動的に 電源が切れる

ウォームアップ時間  
(50Hz)

約**51秒**

ラミネート加工速度  
A4サイズ  
(60Hz)

約**34秒**



対応フィルム厚 <b>100・150</b> <small>μm対応※総厚0.6mmまで</small>	ラミネート速度 約 <b>8.8 mm/秒</b> 60Hz時
対応サイズ <b>A3</b>	フィルム挿入 防止機能 ウォームアップ中の ラミネートミスを防ぐ



LEDランプでお知らせ

温度切替スイッチをタッチして  
温度(High・Low)かんたん切換え!

### 4ローラーラミネーター L410A3

JAN 062824 cpコード106282 2台/CTN ¥33,000(税込¥36,300)

### 4ローラーラミネーター L409A3

JAN 062794 cpコード106279 2台/CTN ¥28,000(税込¥30,800)

L410A3		L409A3	
ウォームアップ時間	約35秒間	ウォームアップ時間	50Hz時:約51秒間 60Hz時:約57秒間
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムの厚さ含む)	最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムの厚さ含む)
ラミネート速度	50Hz時:約9mm/秒(A4サイズ1枚当たり約39秒) 60Hz時:約10.6mm/秒(A4サイズ1枚当たり約33秒)	ラミネート速度	50Hz時:約7.2mm/秒(A4サイズ1枚当たり約42秒) 60Hz時:約8.8mm/秒(A4サイズ1枚当たり約34秒)
最大ラミネート幅	325mm(A3サイズ対応)	最大ラミネート幅	330mm(A3サイズ対応)
設定温度	約100~160℃	設定温度	High時:約144℃ Low時:約133℃
加熱方式	ヒートチャンバ式ガラス管	加熱方式	ヒートチャンバ・ヒートワイヤー
ローラー本数	4本	ローラー本数	4本
操作機能	電源スイッチ・逆転スイッチ 温度コントローラー	操作機能	電源スイッチ・温度切替スイッチ・ 逆転スイッチ
表示機能	逆転ランプ・レディランプ	表示機能	電源ランプ・レディランプ 温度ランプ(High/Low)
制御機能	マイコン式温度速度コントロール 電子式温度コントロール オートリバース機構・オート(ワー)オフ機能	制御機能	マイコン式温度コントロール・スリーブ機能 フィルム挿入防止機能
コードの長さ	約1.2m	コードの長さ	約1.3m
使用電源	AC100V(50/60Hz)	使用電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1300W(50/60Hz)	消費電力	1350W(50/60Hz)
外形寸法	W515×D176(リアトレ使用時300) ×H122mm	外形寸法	W507×D157(リアトレ使用時280) ×H88mm
質量	約3.9kg	質量	約3.1kg(組み合わせ時)
付属品	取扱説明書・保証書	付属品	取扱説明書・保証書・リアトレ

●パッケージ寸法: W580×D190×H240mm ●1年間保証つき

●パッケージ寸法: W572×D118×H191mm ●1年間保証つき

\*ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります。

株式会社アスカ <http://www.asmix.co.jp> JAN メーカーコード4522966

東京支店 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町4-7 アスカ日本橋小伝馬町ビル(受付4F)  
TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316  
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

販売代理店